

**BENNING****Multimetr, Označení výrobce: MM2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473300 MM2
GTIN	4014651000520
Třída artiklu	47A

**Popis****Provedení:**

Stabilní plastové pouzdro s velkoformátovým LCD displejem 3.1/2 palce, 4 palce nebo 4.3/4 palce.

**Použití:**

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídatné funkce. Přesné rozsahy měření proudu (200  $\mu$ A a 2/20/200 mA) pro měření ionizačního proudu na plynovém hořáku a pro kontrolu obětované anody v nádrži na teplou vodu (topenáři a technici klimatizačních zařízení).

**Norma:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Rozsah dodávky:**

Včetně baterií, měřících vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití. Ochranný pryžový rám.

**Technický popis**

Počet obsažených baterií	2
Kalibrování	13

Stojnosměrné napětí DC	100 $\mu$ V – 1000 V
Měření	RMS
Kontrola průchodu	ano
Zkouška diod	ano
Odpor	0,1 $\Omega$ – 20 M $\Omega$
Střídavý proud AC	0,1 $\mu$ A – 20 A
Stojnosměrný proud DC	0,1 $\mu$ A – 20 A
Rozsah displeje	2000
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Kategorie přepětí	CAT III 600 V
Kategorie přepětí	CAT II 1000 V
Přesnost	0,5 %
Střídavé napětí AC	100 $\mu$ V – 750 V
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Materiál pláště	plast
Druh produktu	Multimetr

## Služby

KalibrováníDigitální multimetr Počet desetinných míst 3	027000 3
Kalibrace DAkSDigitální multimetry Počet desetinných míst 3	027010 3

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost 6LR61	081561 6LR61
--	--------------