

BENNING**Multimetr, Označení výrobce: MM2-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473300 MM2-1
GTIN	4014651446915
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

Stabilní plastové pouzdro s velkoformátovým LCD displejem 3.1/2 palce, 4 palce nebo 4.3/4 palce.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídavné funkce. Vstupní třída do profesionální měřicí techniky. S optimálním poměrem výkonu a ceny. Rychlá zkouška průchodu, kontrola zásuvky s výstražným upozorněním (ochrana pojistkou).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřících vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití. Ochranný pryžový rám.

Technický popis

Stejnoseměrné napětí DC	10 μ V – 1000 V
Rozsah displeje	6000

Kalibrování	I3
Paměťová funkce	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odpor	0,1 Ω – 60 MΩ
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Zkouška diod	ano
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V
Voltsenzor (bezdotykový)	ano
Střídavé napětí AC	10 μV – 1000 V
Měření	TRUE RMS
Počet obsažených baterií	2
Kontrola průchodu	ano
Frekvence	10 Hz – 1 kHz
Přesnost	0,2 %
Materiál pláště	plast
Druh produktu	Multimetr

Služby

Kalibrování	Digitální multimetr Počet desetinných míst 3	027000 3
Kalibrace	DAkkSDigitální multimetru Počet desetinných míst 3	027010 3

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------