

BENNING**Multimetr, Označení výrobce: MM2-3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473300 MM2-3
GTIN	4014651446939
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

Stabilní plastové pouzdro s velkoformátovým LCD displejem 3.1/2 palce, 4 palce nebo 4.3/4 palce.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídatné funkce. Vstupní třída do profesionální měřicí techniky. S optimálním poměrem výkonu a ceny. Rychlá zkouška průchodu, kontrola zásuvky s výstražným upozorněním (ochrana pojistkou).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřících vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití. Snímač teploty drátu, pryžový ochranný rám.

Technický popis

Střídavý proud AC	1 mA – 10 A
Odpor	0,1 Ω – 60 MΩ

Kalibrování	I3
Kalibrování	I7
Přesnost	0,2 %
Frekvence	10 Hz – 1 kHz
Teplota	-40 - 400 °C
Stojnsměrné napětí DC	10 µV – 1000 V
Střídavé napětí AC	10 µV – 1000 V
Voltsenzor (bezdotykový)	ano
Kapacita	0,01 nF – 10 mF
Počet obsažených baterií	2
Měření	TRUE RMS
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Zkouška diod	ano
Kontrola průchodu	ano
Stojnsměrný proud DC	1 mA – 10 A
Paměťová funkce	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V
Rozsah displeje	6000
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Materiál pláště	plast
Druh produktu	Multimetr

Služby

Kalibrace DAkkSDigitální multimetry Počet desetinných míst 3	027010 3
KalibrováníDigitální multimetr Počet desetinných míst 3	027000 3
KalibrováníTepelné čidlo s / bez zobrazovací jednotky Typ A	027520 A
	027540 A

Kalibrace DAkkSTepelné čidlo s/bez zobrazovací jednotky
Typ A

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční
velikost LR3

081561 LR3