

FLUKE.

Multimetr, Typ: 115**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473322 115
GTIN	095969344814
Třída artiklu	47H

Popis**Provedení:**

Ergonomický plastový kryt s integrovaným pouzdrům. Velký displej LCD pro snadné odečítání. Spolehlivá a jednoduchá manipulace – **varování při nesprávně připojených měřicích kabelech**. Díky své jednoduché obsluze je ideální pro použití v mobilním servisu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití, maximální stupeň bezpečnosti a další přídatné funkce.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Rozsah dodávky:

Včetně baterie 081561 6LR61, měřicích vedení a snímatelných izolačních čepiček.

Technický popis

Měření	TRUE RMS
--------	----------

Displej s osvětlením pozadí	ne
Kontrola průchodu	ano
Ochranná třída IP	IP 67
Odpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Stejnoseměrné napětí DC	0,1 mV – 600 V
Kapacita	1 nF – 1 mF
Kategorie přepětí	CAT III 600 V
Rozsah displeje	6000
Střídavý proud AC	0,1 mA – 10 A
Počet obsažených baterií	1
Frekvence	0,01 Hz – 50 kHz
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Zkouška diod	ano
Střídavé napětí AC	0,1 mV – 600 V
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Stejnoseměrný proud DC	0,1 mA – 10 A
Přesnost	0,05 %
Kalibrování	I3
Druh produktu	Multimetr

Služby

Kalibrace DAkkSDigitální multimetry Počet desetinných míst 3	027010 3
KalibrováníDigitální multimetr Počet desetinných míst 3	027000 3

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost 6LR61	081561 6LR61
--	--------------