

metabo**Akumulátorový rázový utahovák včetně LiHD akumulátoru, Typ: 18LTX800****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	074060 18LTX800
GTIN	4061792228719
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Vysoké utahovací momenty pro náročné šroubovací aplikace.**

Akumulátorové rázové utahovány třídy LTX jsou k dispozici s maximálním krouticím momentem 300 Nm, 800 Nm nebo 1750 Nm. Ideální pro šroubování náročné na výkon ve všech výkonových řadách. Zařízení jsou také vybavena režimem APS (Automatic Power Shift):

- **Povolování šroubů v režimu APS: Zabraňuje vypadnutí šroubu / matice automatickým snížením otáček po povolení závitu.**
- **Šroubování v režimu APS: Zabraňuje přetočení šroubu / matice automatickým vypnutím po prvním rázu.**

Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se vztahuje záruka 3 let bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další detaily, jako je jasné pracovní LED světlo, poskytují ještě větší pohodlí při práci.

- **Výkonný akumulátorový rázový utahovák s vnějším čtyřhranem 1/2 palce a momentem 800 Nm.**
- **Unikátní bezkartáčkový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití.**
- **Vysoký krouticí moment s mimořádně praktickou konstrukcí.**
- **Velmi výkonný přístroj pro náročné šroubovací aplikace.**
- **Práce s nízkou mírou zpětných rázů s velmi vysokým krouticím momentem.**
- **Dvanáct úrovní otáček a krouticího momentu pro širokou škálu aplikací.**

- **Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště.**
- **Robustní skříň převodovky z tlakově litého hliníku pro optimální odvod tepla a odolnost.**
- **S praktickou sponou na popruh s volitelným upevněním na pravé nebo na levé straně.**
- **LiHD akupack pro maximální výkon, mimořádně dlouhou životnost a odolnost.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 LiHD akumulátorů, nabíječky a boxu metaBOX.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální utahovací moment	800 Nm
Hmotnost bez akumulátoru	1,95 kg
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Maximální vylamovací moment	1200 Nm
Stupně krouticího momentu	12
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Upínač nástroje	vnější čtyřhran
Napětí akumulátorů	18 V
Typické použití	Heavy Duty
Obal	Metabox
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Kapacita akumulátoru	5,5 Ah
Počet obsažených akumulátorů	2
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Označení výrobce	SSW 18 LTX 800 BL
Maximální počet rázů	3300 min ⁻¹
Hmotnost včetně akumulátoru	2,9 kg

Volnoběžné otáčky	0 - 2575 min ⁻¹
Druh produktu	Rázový utahovák