

HOLEX**Šatní skříň se soklem a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949613 4
GTIN	4067263642664
Třída artiklu	92S

Popis**Provedení:**

Šatní skříň s šířkou oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek.

S podstavcem.

S bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

Koncept větrání: Vstup vzduchu v zadním dnu skříňe zaručuje dobré větrání a sušení v oddíle. Přívod vzduchu u speciálních skříní probíhá skrz otvory nad dozadu odsazeným podstavcem.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Není možné žádné zvláštní lakování.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná šířka každého oddílu	240 mm
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Výška	1950 mm
Provedení podstavce	Podstavec
Provedení zámku	Bezpečnostní uzávěr s otočnou zástrčkou
Možnost odstínů na přání	ne
Počet oddílů	4
Šikmá stříška	ne
Pro visací zámek	ano
Hloubka	500 mm
Norma	DIN 4547
Hloubka polic	477 mm
Počet pevných polic	1
Užitná hloubka každého oddílu	477 mm
Užitná výška každého odkládacího prostoru	328 mm
Šířka	1200 mm
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Počet tyčí na šaty	1
Užitná výška každého oddílu na šaty	1420 mm
Jmenovka	ne
Hmotnost	68 kg
Větrací drážky na dveřích	ano
Police šířka	298 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň

