

HOLEX**Šatní skříň s šikmým střešním nástavcem, podstavec a cylindrickým zámkem DOM, Počet oddílů: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949630 4
GTIN	4067263642756
Třída artiklu	92S

Popis**Provedení:**

Šatní skříň s šikmým střešním nástavcem, který brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek.

S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem DOM.

S podstavcem.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Není možné žádné zvláštní lakování.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	328 mm
Výška vzadu	2180 mm
Norma	DIN 4547
Police šířka	298 mm
Užitná šířka každého oddílu	240 mm
Hloubka	500 mm
Užitná hloubka každého oddílu	477 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1420 mm
Šikmá stříška	ano
Hloubka polic	477 mm
Počet tyčí na šaty	1
Počet oddílů	4
Provedení podstavce	Podstavec
Provedení zámku	Cylindrický zámek.
Větrací drážky na dveřích	ano
Hmotnost	75 kg
Možnost odstínů na přání	ne
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Šířka	1200 mm
Výška vpředu	1950 mm
Počet pevných polic	1
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň

Příslušenství

Zámkové pouzdro 225-010-6 bez nástrčné vložky	914211
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 001	950050 001
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 002	950050 002
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 004	950050 004
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 005	950050 005
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 006	950050 006
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 007	950050 007
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 008	950050 008
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 009	950050 009
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 010	950050 010
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 011	950050 011
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 012	950050 012
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 013	950050 013
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 014	950050 014
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 015	950050 015
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 016	950050 016
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 017	950050 017
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 018	950050 018
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 019	950050 019
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 020	950050 020
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 021	950050 021
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 022	950050 022
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 023	950050 023
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 024	950050 024
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 025	950050 025
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 026	950050 026
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 027	950050 027
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 028	950050 028

Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 029	950050 029
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 030	950050 030
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 031	950050 031
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 032	950050 032
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 033	950050 033
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 034	950050 034
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 035	950050 035
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 036	950050 036
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 037	950050 037
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 038	950050 038
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 039	950050 039
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 040	950050 040
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 041	950050 041
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 042	950050 042
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 043	950050 043
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 044	950050 044
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 045	950050 045
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 046	950050 046
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 047	950050 047
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 048	950050 048
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 049	950050 049
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 050	950050 050
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 051	950050 051
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 052	950050 052
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 053	950050 053
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 054	950050 054
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 055	950050 055
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 056	950050 056
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 057	950050 057

Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 058	950050 058
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 059	950050 059
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 060	950050 060
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 061	950050 061
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 062	950050 062
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 063	950050 063
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 064	950050 064
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 065	950050 065
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 066	950050 066
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 067	950050 067
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 068	950050 068
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 069	950050 069
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 070	950050 070
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 071	950050 071
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 072	950050 072
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 073	950050 073
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 074	950050 074
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 075	950050 075
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 076	950050 076
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 077	950050 077
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 078	950050 078
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 079	950050 079
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 080	950050 080
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 081	950050 081
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 082	950050 082
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 083	950050 083
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 084	950050 084
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 085	950050 085
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 086	950050 086

Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 087	950050 087
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 088	950050 088
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 089	950050 089
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 090	950050 090
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 091	950050 091
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 092	950050 092
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 093	950050 093
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 094	950050 094
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 095	950050 095
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 096	950050 096
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 097	950050 097
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 098	950050 098
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 099	950050 099
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 100	950050 100
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 101	950050 101
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 102	950050 102
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 103	950050 103
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 104	950050 104
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 105	950050 105
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 106	950050 106
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 107	950050 107
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 108	950050 108
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 109	950050 109
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 110	950050 110
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 111	950050 111
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 112	950050 112
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 113	950050 113
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 114	950050 114
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 115	950050 115

Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 116	950050 116
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 117	950050 117
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 118	950050 118
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 119	950050 119
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 120	950050 120
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 121	950050 121
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 122	950050 122
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 123	950050 123
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 124	950050 124
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 125	950050 125
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 126	950050 126
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 127	950050 127
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 128	950050 128
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 129	950050 129
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 130	950050 130
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 131	950050 131
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 132	950050 132
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 133	950050 133
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 134	950050 134
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 135	950050 135
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 136	950050 136
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 137	950050 137
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 138	950050 138
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 139	950050 139
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 140	950050 140
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 141	950050 141
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 142	950050 142
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 143	950050 143
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 144	950050 144

Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 145	950050 145
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 146	950050 146
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 147	950050 147
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 148	950050 148
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 149	950050 149
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 150	950050 150
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 151	950050 151
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 152	950050 152
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 153	950050 153
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 154	950050 154
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 155	950050 155
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 156	950050 156
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 157	950050 157
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 158	950050 158
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 159	950050 159
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 160	950050 160
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 161	950050 161
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 162	950050 162
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 163	950050 163
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 164	950050 164
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 165	950050 165
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 166	950050 166
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 167	950050 167
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 168	950050 168
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 169	950050 169
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 170	950050 170
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 171	950050 171
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 172	950050 172
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 173	950050 173

Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 174	950050 174
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 175	950050 175
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 176	950050 176
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 177	950050 177
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 178	950050 178
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 179	950050 179
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 180	950050 180
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 181	950050 181
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 182	950050 182
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 183	950050 183
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 184	950050 184
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 185	950050 185
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 186	950050 186
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 187	950050 187
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 188	950050 188
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 189	950050 189
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 190	950050 190
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 191	950050 191
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 192	950050 192
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 193	950050 193
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 194	950050 194
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 195	950050 195
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 196	950050 196
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 197	950050 197
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 198	950050 198
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 199	950050 199
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 200	950050 200
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 001	950060 001
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 002	950060 002

Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950060 003
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 004	950060 004
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 005	950060 005
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 006	950060 006
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 007	950060 007
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 008	950060 008
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 009	950060 009
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 010	950060 010
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 011	950060 011
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 012	950060 012
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 013	950060 013
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 014	950060 014
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 015	950060 015
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 016	950060 016
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 017	950060 017
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 018	950060 018
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 019	950060 019
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 020	950060 020
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 021	950060 021
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 022	950060 022
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 023	950060 023
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 024	950060 024
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 025	950060 025
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 026	950060 026
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 027	950060 027
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 028	950060 028
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 029	950060 029
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 030	950060 030
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 031	950060 031

Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 032	950060 032
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 033	950060 033
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 034	950060 034
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 035	950060 035
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 036	950060 036
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 037	950060 037
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 038	950060 038
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 039	950060 039
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 040	950060 040
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 041	950060 041
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 042	950060 042
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 043	950060 043
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 044	950060 044
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 045	950060 045
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 046	950060 046
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 047	950060 047
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 048	950060 048
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 049	950060 049
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 050	950060 050
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 051	950060 051
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 052	950060 052
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 053	950060 053
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 054	950060 054
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 055	950060 055
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 056	950060 056
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 057	950060 057
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 058	950060 058
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 059	950060 059
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 060	950060 060

Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 061	950060 061
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 062	950060 062
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 063	950060 063
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 064	950060 064
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 065	950060 065
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 066	950060 066
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 067	950060 067
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 068	950060 068
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 069	950060 069
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 070	950060 070
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 071	950060 071
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 072	950060 072
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 073	950060 073
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 074	950060 074
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 075	950060 075
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 076	950060 076
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 077	950060 077
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 078	950060 078
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 079	950060 079
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 080	950060 080
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 081	950060 081
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 082	950060 082
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 083	950060 083
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 084	950060 084
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 085	950060 085
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 086	950060 086
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 087	950060 087
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 088	950060 088
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 089	950060 089

Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 090	950060 090
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 091	950060 091
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 092	950060 092
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 093	950060 093
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 094	950060 094
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 095	950060 095
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 096	950060 096
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 097	950060 097
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 098	950060 098
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 099	950060 099
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 100	950060 100
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 101	950060 101
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 102	950060 102
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 103	950060 103
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 104	950060 104
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 105	950060 105
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 106	950060 106
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 107	950060 107
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 108	950060 108
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 109	950060 109
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 110	950060 110
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 111	950060 111
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 112	950060 112
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 113	950060 113
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 114	950060 114
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 115	950060 115
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 116	950060 116
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 117	950060 117
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 118	950060 118

Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 119	950060 119
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 120	950060 120
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 121	950060 121
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 122	950060 122
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 123	950060 123
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 124	950060 124
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 125	950060 125
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 126	950060 126
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 127	950060 127
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 128	950060 128
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 129	950060 129
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 130	950060 130
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 131	950060 131
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 132	950060 132
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 133	950060 133
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 134	950060 134
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 135	950060 135
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 136	950060 136
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 137	950060 137
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 138	950060 138
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 139	950060 139
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 140	950060 140
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 141	950060 141
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 142	950060 142
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 143	950060 143
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 144	950060 144
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 145	950060 145
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 146	950060 146
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 147	950060 147

Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 148	950060 148
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 149	950060 149
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 150	950060 150
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 151	950060 151
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 152	950060 152
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 153	950060 153
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 154	950060 154
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 155	950060 155
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 156	950060 156
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 157	950060 157
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 158	950060 158
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 159	950060 159
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 160	950060 160
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 161	950060 161
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 162	950060 162
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 163	950060 163
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 164	950060 164
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 165	950060 165
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 166	950060 166
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 167	950060 167
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 168	950060 168
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 169	950060 169
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 170	950060 170
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 171	950060 171
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 172	950060 172
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 173	950060 173
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 174	950060 174
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 175	950060 175
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 176	950060 176

Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 177	950060 177
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 178	950060 178
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 179	950060 179
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 180	950060 180
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 181	950060 181
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 182	950060 182
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 183	950060 183
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 184	950060 184
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 185	950060 185
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 186	950060 186
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 187	950060 187
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 188	950060 188
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 189	950060 189
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 190	950060 190
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 191	950060 191
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 192	950060 192
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 193	950060 193
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 194	950060 194
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 195	950060 195
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 196	950060 196
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 197	950060 197
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 198	950060 198
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 199	950060 199
Náhradní klíč Číslo zámku Ho (3-místné) 200	950060 200