

HOLEX

Šatní skříň s šikmým střešním nástavcem, podstavec a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 3

Údaje o objednávce

Artikové číslo	949631 3
GTIN	4067263642770
Třída artiklu	92S

Popis

Provedení:

Šatní skříň s šikmým střešním nástavcem, který brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek.

S podstavcem.

S bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Není možné žádné zvláštní lakování.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Větrací drážky na dveřích	ano
Provedení zámku	Bezpečnostní uzávěr s otočnou zástrčkou
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Provedení podstavce	Podstavec
Šikmá stříška	ano
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	328 mm

Hmotnost	57 kg
Užitná výška každého oddílu na šaty	1420 mm
Police šířka	298 mm
Užitná hloubka každého oddílu	477 mm
Počet pevných polic	1
Hloubka	500 mm
Výška vzadu	2180 mm
Norma	DIN 4547
Pro visací zámek	ano
Hloubka polic	477 mm
Možnost odstínů na přání	ne
Výška vpředu	1950 mm
Užitná šířka každého oddílu	240 mm
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Šířka	900 mm
Počet tyčí na šaty	1
Počet oddílů	3
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň