

HOLEX**Šatní skříň s šikmým střešním nástavcem, podstavec a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	949631 2
GTIN	4067263642763
Třída artiklu	92S

Popis**Provedení:**

Šatní skříň s šikmým střešním nástavcem, který brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek.

S podstavcem.

S bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Není možné žádné zvláštní lakování.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná šířka každého oddílu	240 mm
Počet oddílů	2
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	328 mm
Výška vpředu	1950 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1420 mm
Možnost odstínů na přání	ne
Pro visací zámek	ano
Počet pevných polic	1
Hloubka polic	477 mm
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Užitná hloubka každého oddílu	477 mm
Norma	DIN 4547
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Police šířka	298 mm
Výška vzadu	2180 mm
Provedení podstavce	Podstavec
Počet tyčí na šaty	1
Větrací drážky na dveřích	ano
Provedení zámku	Bezpečnostní uzávěr s otočnou zástrčkou
Hloubka	500 mm
Šířka	600 mm
Šikmá stříška	ano
Hmotnost	42 kg
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň

