

HOLEX

Šatní skříň se šikmým střešním nástavcem, plastové nohy a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů: 4

Údaje o objednávce

Artikové číslo	949633 4
GTIN	4067263642848
Třída artiklu	92S

Popis

Provedení:

Šatní skříň s šikmým střešním nástavcem, který brání odkládání předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek.

S plastovými nohami.

S bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Není možné žádné zvláštní lakování.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Norma	DIN 4547
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Větrací drážky na dveřích	ano
Užitná hloubka každého oddílu	477 mm
Police šířka	298 mm
Výška vpředu	1950 mm
Hmotnost	75 kg

Možnost odstínů na přání	ne
Výška vzadu	2180 mm
Počet pevných polic	1
Počet oddílů	4
Šikmá stříška	ano
Provedení zámku	Bezpečnostní uzávěr s otočnou zástrčkou
Pro visací zámek	ano
Pro visací zámek s Ø třmenu do	6 mm
Počet tyčí na šaty	1
Šířka	1200 mm
Provedení podstavce	Ocelové nohy
Užitná výška každého odkládacího prostoru se šikmou stříškou	328 mm
Hloubka	500 mm
Užitná výška každého oddílu na šaty	1420 mm
Hloubka polic	477 mm
Užitná šířka každého oddílu	240 mm
Tloušťka materiálu	0,8 mm
Úhel otevření dveří	110 stupeň
Volba barev	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Šatní skříň