

HOLEX**Satni skrin s lavici a bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, Počet oddílů:
4****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 949635 4 |
| GTIN | 4067263642909 |
| Třída artiklu | 92S |

Popis**Provedení:**

Šatní skříň s lavicí k sezení. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dvířka s károvým děrováním pro větrání a rámečkem pro štítek. Latě na sezení standardně z buku, v profilu cca 60×30 mm, hoblované a zaoblené na všech stranách, bezbarvě lakované.

S bezpečnostním zámekem s otočnou závorou, uzamykatelným pomocí visacího zámku (není součástí dodávky).

Norma:**DIN 4547****Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. Podstavec lavice k sezení černošedý, s povlakem. Speciální lakování není možné.

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

| | |
|---|------------------------------|
| Užitná výška každého odkládacího prostoru | 328 mm |
| Police šířka | 298 mm |
| Hloubka lavice na sezení | 315 mm |
| Hloubka | 500 mm |
| Užitná výška každého oddílu na šaty | 1270 mm |
| Výška | 2120 mm |
| Hmotnost | 75 kg |
| Výška lavice na sezení | 450 mm |
| Hloubka polic | 477 mm |
| Počet oddílů | 4 |
| Šířka | 1200 mm |
| Užitná hloubka každého oddílu | 477 mm |
| Užitná šířka každého oddílu | 240 mm |
| Tloušťka materiálu | 0,8 mm |
| Úhel otevření dveří | 110 stupeň |
| Volba barev | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Druh produktu | Šatní skříň |