



Kabelový buben ocelové jádro40N



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081106 40N
GTIN	4007123638857
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny odpovídají požadavkům DGUV I 203-006 (dříve BGI 608). Robustní kabelový buben s tělesem bubnu z ocelového plechu, přední a zadní strana s ochrannou izolací.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles $\varnothing > 1$ mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Délka kabelu	40 m
Třída kabelu	H07RN-F
Konstrukce kabelu	3G1,5
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Materiál kabelu	neopren

Počet zásuvek	4
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16A) W
Diagnostický systém k dispozici	ano
Ochranná třída IP	IP 44
Materiál pouzdra	Ocel
Druh produktu	Kabelový buben