



Kabelový buben ocelové jádro50B



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 08110650B |
| GTIN | 4007123638888 |
| Třída artiklu | 08B |

Popis

Provedení:

Kabelové bubny odpovídají požadavkům DGUV I 203-006 (dříve BGI 608).
Robustní kabelový buben s tělesem bubnu z ocelového plechu, přední a zadní strana s ochrannou izolací.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles $\varnothing > 1$ mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

Technický popis

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Jmenovitý výkon odvinutý | 3500 (16A) W |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 |
| Ochranná třída IP | IP 44 |
| Materiál kabelu | Polyuretan |
| Třída kabelu | H07BQ-F |
| Diagnostický systém k dispozici | ano |

| | |
|---|--------------------------|
| Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě | Kategorie 2 (K2) dle BGI |
| Počet zásuvek | 4 |
| Zdroj energie | síťový provoz |
| Délka kabelu | 50 m |
| Materiál pouzdra | Ocel |
| Druh produktu | Kabelový buben |