

**Garant****Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: DM/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264838 DM/8
GTIN	4067263707912
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SVUCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VC.. 1604..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 49 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 27 mm

**Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	27 mm
--------------------------	-------

Celková délka L	32 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SVUCR
Řada	Master Mute
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	49 mm
Úhel nastavení	93 stupeň
Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 49
Rozhraní	40 mm
System	DM
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyrtávací hlava