

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: DM/9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264838 DM/9
GTIN	4067263707929
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Pro destičky na soustružení závitů velikosti 16.

Vhodné pro:

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	16
Řada	Master Mute
Středové přesazení L ₃	23,7 mm
Rozhraní	40 mm
Celková délka L	27 mm

Ø minimálního předvrtání D_{min}	45 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 50
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SIR
System	DM
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava