

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: DM/5**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	264838 DM/5
GTIN	4067263707882
Třída artiklu	29D

Popis

Vhodné pro:

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

Systém	DM
--------	----

Ø minimálního předvrtání D_{\min}	50 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 49
Rozhraní	40 mm
Celková délka L	27 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SCLCR
Úhel nastavení	95 stupeň
Středové přesazení L_3	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Řada	Master Mute
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava