

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: DM/10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Pro destičky na soustružení závitů velikosti 22.

Vhodné pro:

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Technický popis

Celková délka L	30 mm
Řada	Master Mute
Rozhraní	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	22
Středové přesazení L ₃	25,7 mm

System	DM
Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 51
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	47 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SIR
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava