

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: DM/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264838 DM/3
GTIN	4067263707868
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PTFNR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TN.. 1604..

Úhel nastavení: 91 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	50 mm
------------------------------------	-------

Středové přesazení L ₃	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Úhel nastavení	91 stupeň
Podložka	269005 15
Šroubek klínku	259018 19
Lomená páka	259015 20
Rozhraní	40 mm
Celková délka L	26 mm
Řada	Master Mute
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PTFNR
System	DM
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava