

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: DM/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264838 DM/2
GTIN	4067263707851
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PDUNR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

Rozhraní	40 mm
----------	-------

System	DM
Lomená páka	259015 19
Středové přesazení L ₃	27 mm
Řada	Master Mute
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PDUNR
Šroubek klínku	259018 18
Ø minimálního předvrtání D _{min}	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Celková délka L	26 mm
Úhel nastavení	93 stupeň
Podložka	269005 14
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava