

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: DM/7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: STFCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TC.. 16T3..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mm

Středové přesazení L_3 : 32 mm

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 16T3..
-------------------------------------	-------------

Úhel nastavení	93 stupeň
System	DM
Rozhraní	40 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	50 mm
Středové přesazení L_3	32 mm
Celková délka L	27 mm
Řada	Master Mute
Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 50
ISO kód vyměnitelné rezné hlavy	STFCR
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava