

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: DM/1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264838 DM/1
GTIN	4067263707844
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Lomená páka	259015 18
Středové přesazení L ₃	27 mm
Podložka	269005 13
Šroubek klínu	259018 18
Ø minimálního předvrtání D _{min}	50 mm

Řada	Master Mute
System	DM
Rozhraní	40 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PCLNR
Úhel nastavení	95 stupeň
Celková délka L	26 mm
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava