

**Garant****Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravá, Systém / velikost destičky: DM/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

**Technický popis**

System	DM
Řada	Master Mute
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	50 mm
ISO kód vyměnitelné rezné hlavy	PWLNR
Středové přesazení $L_3$	27 mm
Šroubek klínku	259018 18

Lomená páka	259015 18
Celková délka L	26 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Podložka	269005 16
Úhel nastavení	95 stupeň
Rozhraní	40 mm
Způsob použití	pravá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava