

**Garant****Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/7****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 264839 DM/7   |
| GTIN           | 4067263708001 |
| Třída artiklu  | 29D           |

**Popis****Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: STFCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TC.. 16T3..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 50 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 32 mm

**Technický popis**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Středové přesazení $L_3$ | 32 mm |
|--------------------------|-------|

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| ISO kód vyměnitelné rezné hlavy     | STFCL           |
| Celková délka L                     | 27 mm           |
| Šroub pro vyměnitelné destičky      | 269028 50       |
| Řada                                | Master Mute     |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC.. 16T3..     |
| System                              | DM              |
| Ø minimálního předvrtání $D_{min}$  | 50 mm           |
| Úhel nastavení                      | 93 stupeň       |
| Rozhraní                            | 40 mm           |
| Způsob použití                      | levá            |
| Vnitřní chlazení                    | ano             |
| Druh produktu                       | Vyrtávací hlava |