

**Garant****Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/10
GTIN	4067263708032
Třída artiklu	29D

**Popis****Provedení:**

Pro destičky na soustružení závitů velikosti 22.

**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 51
Středové přesazení L <sub>3</sub>	25,7 mm
Celková délka L	30 mm
Systém	DM
Rozhraní	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	22
Řada	Master Mute
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	47 mm
ISO kód vyměnitelné rezné hlavy	SIL
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtávací hlava

