

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Pro destičky na soustružení závitů velikosti 16.

Vhodné pro:

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Technický popis

Celková délka L	27 mm
Systém	DM
Rozhraní	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	16
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SIL

Středové přesazení L_3	23,7 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	45 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 50
Řada	Master Mute
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava