

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/8
GTIN	4067263708018
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SVUCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VC.. 1604..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 49 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 49
Systém	DM
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SVUCL
Ø minimálního předvrtání D_{min}	49 mm
Úhel nastavení	93 stupeň
Celková délka L	32 mm
Řada	Master Mute
Rozhraní	40 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Středové přesazení L ₃	27 mm
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava