

**Garant****Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/5
GTIN	4067263707981
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 50 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 27 mm

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 49
--------------------------------	-----------

Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	50 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SCLCL
Celková délka L	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Úhel nastavení	95 stupeň
System	DM
Rozhraní	40 mm
Středové přesazení $L_3$	27 mm
Řada	Master Mute
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava