

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/4
GTIN	4067263707974
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Technický popis

Středové přesazení L ₃	27 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PWLNL
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Podložka	269005 16
Šroubek klínku	259018 18
Řada	Master Mute
Rozhraní	40 mm
Úhel nastavení	95 stupeň
Systém	DM
Ø minimálního předvrtání D _{min}	50 mm
Celková délka L	26 mm
Lomená páka	259015 18
Způsob použití	levá

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrťovací hlava