

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/6
GTIN	4067263707998
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SDUCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 11T3..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

Systém	DM
--------	----

Celková délka L	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 50
Rozhraní	40 mm
Středové přesazení L ₃	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Řada	Master Mute
Ø minimálního předvrtání D _{min}	50 mm
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDUCL
Úhel nastavení	93 stupeň
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava