

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/3****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 264839 DM/3 |
| GTIN | 4067263707967 |
| Třída artiklu | 29D |

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PTFNL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TN.. 1604..

Úhel nastavení: 91 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | TN.. 1604.. |
|-------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 50 mm |
| Šroubek klínku | 259018 19 |
| Celková délka L | 26 mm |
| Lomená páka | 259015 20 |
| Podložka | 269005 15 |
| Středové přesazení L_3 | 27 mm |
| System | DM |
| Úhel nastavení | 91 stupeň |
| ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | PTFNL |
| Řada | Master Mute |
| Rozhraní | 40 mm |
| Způsob použití | levá |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vyvrtačací hlava |