

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PDUNL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 50 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Technický popis

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PDUNL
---------------------------------	-------

Středové přesazení L_3	27 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	50 mm
Celková délka L	26 mm
Šroubek klínku	259018 18
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
System	DM
Úhel nastavení	93 stupeň
Podložka	269005 14
Řada	Master Mute
Rozhraní	40 mm
Lomená páka	259015 19
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava