

**Garant****Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/1
GTIN	4067263707943
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: PCLNL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CN.. 1204..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 50 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 27 mm

**Technický popis**

Celková délka L	26 mm
-----------------	-------

Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	50 mm
Středové přesazení $L_3$	27 mm
Šroubek klínku	259018 18
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Úhel nastavení	95 stupeň
Podložka	269005 13
Řada	Master Mute
System	DM
Lomená páka	259015 18
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	PCLNL
Rozhraní	40 mm
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava