


Garant**Upichovací / zapichovací destička, HU7310, Šířka zápichu w: 2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273709 2
GTIN	4067263736714
Třída artiklu	21L

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Šířka zápichu w	2 mm
Hlavní způsob použití	N
Vedlejší použití	Ti
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HU7310
Rohový rádius R	0,05 mm
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení zápichů**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	350 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		