

Garant
GARANT Softcut® HSI, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 32/4mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	214902 32/4
GTIN	4045197674418
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Tepelně zušlechtěná ocel, odolná proti opotřebení s antikorozi povrchovou úpravou. Přesné uložení vyměnitelných destiček díky sladnému utahovacímu momentu. Široké a úzké dělení břitů pro individuální strategii frézování.

Použití:

Zejména pro stroje se slabým výkonem a pro obrábění ve větších hloubkách při menších průměrech zajištění.

Upozornění:

Pro přesné 90° rohy volte prosím $a_p = 6$ mm.

Pro použití všech **4 břitů** se musí vyměnitelná destička **vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček)**.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{celk.}$	105 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø břitu D_c	32 mm
Délka vyložení L_1	45 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SO.. 0836..

Počet břitů Z	4
Řada	Softcut®
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219863