

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru se systémem Quick, Typ: BSLBLQ****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070271 BSLBLQ
GTIN	4061792122727
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem / bez systému METABO Quick.**

Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.

Vyberte si **kompletní vybavení** se 2 akupacký, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo **stroj bez příslušenství** v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacký a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se **vztahuje 3letá záruka** bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další podrobnosti, jako je silné **pracovní LED světlo** a praktická **spona na opasek**, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.

- **Bezkartáčový vrtací šroubovák s extrémně kompaktním designem pro univerzální použití.**
- **Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínače nástrojů a použitého nástroje pro flexibilní práci.**
- **S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.**

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlovýměnného vrtacího sklíčidla, bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Obal	Metabox
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Napětí akumulátorů	18 V
Označení výrobce	BS 18 L BL Q
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	32 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální utahovací moment měkký	25 Nm
Typické použití	Medium
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Volnoběžné otáčky	0 - 550 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	0 - 1850 min ⁻¹
Hmotnost včetně akumulátoru	1,4 kg
Hmotnost bez akumulátoru	0,92 kg
Druh produktu	Vrtací šroubovák

USP1	18V
USP2	Bezkartáčkový motor, rychloupínací sklíčidlo s rozsahem upnutí 1,5 – 13, bez akumulátoru

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ ASC55	073890 ASC55
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah	073870 5,2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 4 Ah	073870 4