

**metabo****Akumulátorový vrtací šroubovák s Li-Ion akumulátorem, Typ: BSLBL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:****Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem / bez systému METABO Quick.**

**Systém Quick šetří spoustu času** při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.

Vyberte si **kompletní vybavení** se 2 akupacký, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo **stroj bez příslušenství** v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacký a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se **vztahuje 3letá záruka** bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další podrobnosti, jako je silné **pracovní LED světlo** a praktická **spona na opasek**, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.

- **Bezkartáčový vrtací šroubovák s extrémně kompaktním designem pro univerzální použití.**
- **Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální viditelnost v místě práce.**
- **S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.**

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

**Výhoda:**

**100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.**

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

**Rozsah dodávky:**

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2x akumulátoru, nabíječky a boxu metaBOX.

**Upozornění:**

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

**Technický popis**

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	32 mm
Typické použití	Medium
Počet obsažených akumulátorů	2
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký	25 Nm
Označení výrobce	BS 18 L BL
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Obal	Metabox
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Volnoběžné otáčky	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Volnoběžné otáčky	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
Hmotnost bez akumulátoru	0,87 kg
Hmotnost včetně akumulátoru	1,3 kg
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V

USP2

Rozsah upnutí rychloupínacího  
sklíčidla 1,5-13, uloženo  
v boxu METABOX

---

## Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ ASC55	073890 ASC55
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah	073870 5,2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 4 Ah	073870 4
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2