

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru se systémem Quick, Typ: BSLTX3BLQI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070271 BSLTX3BLQI
GTIN	4061792211643
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem / bez systému METABO Quick.**

Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.

Vyberte si **kompletní vybavení** se 2 akupacký, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo **stroj bez příslušenství** v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacký a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se **vztahuje 3letá záruka** bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další podrobnosti, jako je silné **pracovní LED světlo** a praktická **spona na opasek**, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.

- **Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.**
- **Precision Stop: Elektronická spojka krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci.**
- **Extrémně výkonný 3rychlostní vrtací šroubovák s vysokými otáčkami pro rozšířenou oblast využití a ještě rychlejší postup vrtání, zejména při těžkém použití na kovech.**
- **Výkonné sklíčidlo s funkcí dopnutí pro prevenci prokluzu použitého nástroje a pro dosažení minimální obvodové házivosti.**

- **Systém METABO QuickPlus: Rychlá výměna držáku nástroje a používaného nástroje pro flexibilní práci při maximálním namáhání.**
- **Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.**
- **Elektronické bezpečnostní vypnutí: při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.**
- **S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.**

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlovýměnného vrtacího sklíčidla, bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Konstrukce motoru	bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký	65 Nm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Typické použití	Heavy Duty
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	68 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Obal	Metabox
Maximální utahovací moment tvrdý	130 Nm
Označení výrobce	BS 18 LTX-3 BL Q I
Napětí akumulátorů	18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion

Volnoběžné otáčky	0 - 450 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	0 - 2000 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	0 - 4000 min ⁻¹
Hmotnost včetně akumulátoru	3 kg
Hmotnost bez akumulátoru	2 kg
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Bezkartáčkový motor, rychloupínací sklíčidlo s rozsahem upnutí 1,5 – 13, bez akumulátoru

Příslušenství

AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah	073870 5,2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 4 Ah	073870 4
Akumulátorová nabíječka Typ ASC55	073890 ASC55