

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák s Li-Ion akumulátorem, Typ: BSLTXBLI**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	070260 BSLTXBLI
GTIN	4061792187764
Třída artiklu	03D

Popis

Provedení:

Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem / bez systému METABO Quick.

Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.

Vyberte si **kompletní vybavení** se 2 akupacký, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo **stroj bez příslušenství** v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacký a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se **vztahuje 3letá záruka** bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další podrobnosti, jako je silné **pracovní LED světlo** a praktická **spona na opasek**, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.

- **Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.**
- **Precision Stop: Elektronická spojka krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci.**
- **Bezkartáčkový akumulátorový vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejnáročnější použití.**
- **Precision Stop: Elektronická spojka krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci.**
- **Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.**

- **Elektronické bezpečnostní vypnutí: při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.**
- **Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální viditelnost v místě práce.**
- **S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.**

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2x akumulátoru, nabíječky a boxu metaBOX.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Označení výrobce	BS 18 LTX BL I
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Typické použití	Heavy Duty
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	68 mm
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Obal	Metabox
Maximální utahovací moment tvrdý	130 Nm
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký	65 Nm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Počet obsažených akumulátorů	2
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Hmotnost včetně akumulátoru	2,4 kg
Volnoběžné otáčky	0 - 550 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	0 - 2000 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, uloženo v boxu METABOX

Příslušenství

AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah	073870 5,2
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 4 Ah	073870 4
Akumulátorová nabíječka Typ ASC55	073890 ASC55