



Sada ochranných ucpávek do uší 3M™ E-A-R™ Classic™, Typ: 250



Údaje o objednávce

Artikové číslo	097323 250
GTIN	4046719350612
Třída artiklu	04M

Popis

Provedení:

Ochranné ucpávky do uší E-A-R™ Classic™. Pomalu se zpětně tvarující polymerní pěna poskytuje dobré akustické vlastnosti. Válcovitý typ je vhodný pro většinu zvukovodů a poskytuje účinnou ochranu. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 2 dB).

- **Odolné vůči vlhkosti**
- **Nízký rovnovážný tlak snižuje tlak ve zvukovodu**
- **Povrchová struktura podobná buňce zabraňuje vyklouznutí**

Výdejní karton s 50 opakovaně uzavíratelnými **kapesními baleními vždy s 5 páry pro týdenní dávku.**

Technický popis

Obsah	250 paar
Označení výrobce	FP01000
Obal	volné
Hodnota SNR (hodnota tlumení)	28 dB(A)
Materiál ucpávky	Polyuretan

Druh produktu

Jednorázové ochranné ucpávky do uší