



Teleskopická ráčna 1/2 palce vysouvací, Typ: 1/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Upevnění se provádí upevňovacím kroužkem. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu. Pohodlné, jednoduché a rychlé nastavení délek jednou rukou pomocí kolébkového spínače. Pět aretačních kroků s prodloužením délek 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm a 630 mm. Maximální přípustný krouticí moment 512 Nm.

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 3122
Celková délka	410 - 630 mm
Počet břitů	36
Pracovní úhel	10 stupeň
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromované
S vyhazovačem	ne
Hlava ráčny, kterou nelze uvolnit od rukojeti	ne
Otočná rukojeť	ne

Plynulé vytahování	ne
Upínací otvor na konci rukojeti	ne
Druh produktu	Ráčna