

**Akumulátorový rázový utahovák, Typ: GDS18450HC****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorový rázový utahovák.

· **Běh doprava i doleva.**

· **Ukazatel stavu nabití akumulátoru.**

1/2palcový rázový utahovák se systémem Bluetooth-Connectivity.

· **2 provozní režimy pro kov a dřevo. Další parametry můžete individuálně nastavit pomocí aplikace Toolbox.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů, nabíječky, L-BOXX.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851 – 073867.

Technický popis

Označení výrobce	GDS 18V-450 HC
Maximální otáčky 1. stupně	1500 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	1000 min ⁻¹

Volnoběžné otáčky	1500 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	2300 min ⁻¹
Počet obsažených akumulátorů	2
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Maximální utahovací moment 2. stupně	330 Nm
Hnací profil upínače nástrojů	vnější čtyřhran
Počet rázů	0 - 3300 min ⁻¹
Počet rázů 2. stupně	2500 min ⁻¹
Počet rázů 3. stupně	3300 min ⁻¹
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální utahovací moment 3. stupně	450 Nm
Maximální vibrace dle EN	14,5 m/s ²
Maximální utahovací moment 1. stupně	250 Nm
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Napětí akumulátorů	18 V
Počet rázů 1. stupně	1900 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Hmotnost	2,1 kg
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální otáčky 2. stupně	2300 min ⁻¹
Maximální utahovací moment tvrdý	450 Nm
Maximální vylamovací moment	800 Nm
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M20
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Typické použití	Heavy Duty
Druh produktu	Rázový utahovák

