

**Ruční akumulátorová kotoučová pila, Typ: GKM18V50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078183 GKM18V50
GTIN	4059952548371
Třída artiklu	03B

Popis**Provedení:**

Akumulátorová kotoučová pila na kov pro rychlé a přesné řezy, prakticky bez jisker.

- **Integrovaná robustní sběrná krabice na třísky pro vysokou bezpečnost při práci a čisté povrchy.**
- **Přesné řezy díky displeji linie řezu, průzoru a integrovanému LED světlu.**
- **Montovatelný paralelní doraz pro dokonale vedené podélné řezy.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2x 18V 5Ah akumulátoru, nabíječky, paralelního dorazu a boL-BOXX.

Upozornění:

Pilové kotouče najdete pod č. 583920.

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073866.

Technický popis

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Hmotnost	2,2 kg
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Ø pilového listu	136 mm
Maximální hloubka řezu 90°	50 mm
Ø otvoru pilového listu	20 mm
Napětí akumulátorů	18 V

Označení výrobce	GKM 18V-50
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální počet otáček	4250 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Počet obsažených akumulátorů	2
Provedení	Kotoučová pila na kov
Obal	Systemový kufr (L-Boxx)
Druh produktu	Pila