

metabo**Vrtačka, Typ: BEV1300-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Třída artiklu	03D

Popis

Provedení:

Pro každý průměr vrtaného otvoru správná vrtačka.

Každá vrtačka má optimální rozsah otáček pro určité průměry otvorů, kromě toho je vybavena vřetenem s upínáním na vnitřní šestihran pro šroubovací bity k použití i bez sklíčidla.

- **Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku pro optimální odvádění tepla a dlouhou životnost.**
- **Otočné uložení uhlíkových kartáčů pro maximální výkon i v levém chodu, např. při vyšroubování zaseknutých šroubů.**
- **Bezpečnostní spojka Metabo S-Automatic: Mechanické odpojení pohonu pro bezpečnou práci, pokud dojde k zaseknutí vrtáku.**
- **Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.**
- **Celovlnová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.**
- **Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají konstantní pod zatížením.**
- **Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček.**
- **Dvourychlostní převodovka.**
- **Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.**
- **Pravotočivý-levotočivý chod.**
- **Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla.**
- **Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.**

- **Ochrana proti opětovnému rozběhu: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení.**
- **Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip.**
- **Kulové hrdlo šetrné ke kabelu pro optimální volnost pohybu při práci.**
- **Indikátor opotřebení uhlíkových kartáčů.**

Rozsah dodávky:

Včetně vrtacího sklíčidla s ozubením, klíče na sklíčidlo a přídatné rukojeti.

Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň	16 mm
Příkon	1300 W
Upínací rozsah sklíčidla	1,5 mm
Délka kabelu	4 m
Maximální otáčky 1. stupně	1100 min ⁻¹
Pravý / levý chod	ano
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň	40 mm
Maximální utahovací moment	16 Nm
Maximální utahovací moment	44 Nm
Maximální otáčky 2. stupně	3100 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 2. stupeň	25 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Označení výrobce	BEV 1300-2
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 2. stupeň	10 mm
Hmotnost	2,7 kg
Ø upínacího krku	43 mm
Druh produktu	Vrtačka