

metabo**Vrtačka, Typ: BE850-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Třída artiklu	03D

Popis

Provedení:

Pro každý průměr vrtaného otvoru správná vrtačka.

Každá vrtačka má optimální rozsah otáček pro určité průměry otvorů, kromě toho je vybavena vřetenem s upínáním na vnitřní šestihran pro šroubovací bity k použití i bez sklíčidla.

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus zajišťuje přesné výsledky vrtání díky automatickému dopnutí během vrtání.

- **Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku pro optimální odvádění tepla a dlouhou životnost.**
- **Otočné uložení uhlíkových kartáčů pro maximální výkon i v levém chodu, např. při vyšroubování zaseknutých šroubů.**
- **Bezpečnostní spojka Metabo S-Automatic: Mechanické odpojení pohonu pro bezpečnou práci, pokud dojde k zaseknutí vrtáku.**
- **Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech odpovídajících použitému materiálu.**
- **Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček.**
- **Dvourychlostní převodovka.**
- **Motor Metabo Marathon s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.**
- **Pravý/levý chod.**
- **Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity pro práci bez sklíčidla.**
- **Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip.**
- **Kulové uložení kabelové průchodky šetrné ke kabelu pro optimální volnost pohybu při práci.**

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla Futuro Plus a přídatné rukojeti.

Technický popis

Příkon	850 W
Zdroj energie	síťový provoz
Maximální otáčky 2. stupně	3100 min ⁻¹
Ø upínacího krku	43 mm
Pravý / levý chod	ano
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň	13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 2. stupeň	25 mm
Maximální utahovací moment	36 Nm
Maximální utahovací moment	14 Nm
Hmotnost	2,6 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 2. stupeň	8 mm
Délka kabelu	4 m
Označení výrobce	BE 850-2
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň	40 mm
Upínací rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 1. stupně	1100 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtačka