

melabo**Vrtačka, Typ: BE650**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Třída artiklu	03D

Popis

Provedení:

Pro každý průměr vrtaného otvoru správná vrtačka.

Každá vrtačka má optimální rozsah otáček pro určité průměry otvorů, kromě toho je vybavena vřetenem s upínáním na vnitřní šestihran pro šroubovací bity k použití i bez sklíčidla.

Rychloupínací sklíčidlo Futuro Plus zajišťuje přesné výsledky vrtání díky automatickému dopnutí během vrtání.

- **Malá a praktická vrtačka.**
- **Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech odpovídajících použitému materiálu.**
- **Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček**
- **Pravý a levý chod.**
- **Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip.**

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla Futuro Plus.

Technický popis

Pravý / levý chod	ano
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli 1. stupeň	13 mm

Příkon	650 W
Ø upínacího krku	43 mm
Upínací rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 1. stupeň	30 mm
Maximální otáčky 1. stupně	1500 min ⁻¹
Označení výrobce	BE 650
Hmotnost	1,8 kg
Délka kabelu	2,5 m
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Vrtačka