

metabo**Příklepová vrtačka, Typ: SBE780-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075710 SBE780-2
GTIN	4007430313454
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Příklepové vrtání s vysokou ochranou uživatele.**

Příklepové vrtačky jsou vybaveny bezpečnostní spojkou Metabo S-automatic. Při zablokování vrtáku dojde k okamžitému mechanickému odpojení pohonu tak, aby byl minimalizován zpětný ráz, který působí na uživatele.

- **Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.**
- **Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity umožňuje použití bez sklíčidla.**
- **Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech odpovídajících použitému materiálu.**
- **Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček.**
- **Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku pro optimální odvádění tepla a dlouhou životnost.**
- **Otočné uložení uhlíkových kartáčů pro maximální výkon i v levém chodu, např. při vyšroubování zaseknutých šroubů.**
- **Pravý / levý chod.**
- **Kulové uložení kabelové průchodky šetrné ke kabelu pro optimální volnost pohybu při práci.**

Technický popis

Maximální Ø vrtání do betonu	18 mm
Označení výrobce	SBE 780-2

Délka kabelu	4 m
Obal	Metabox
Příkon	780 W
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	25 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Maximální otáčky 1. stupně	680 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	8 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální utahovací moment	13 Nm
Maximální utahovací moment	32 Nm
Zdroj energie	síťový provoz
Hmotnost	2,6 kg
Maximální otáčky 2. stupně	1900 min ⁻¹
Maximální počet rázů	58900 min ⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Volnoběžné otáčky	0 - 1100 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	0 min ⁻¹
Druh produktu	Příklepová vrtačka