

metabo**Příklepová vrtačka, Typ: SBEV1300-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Příklepové vrtání s vysokou ochranou uživatele.**

Příklepové vrtačky jsou vybaveny bezpečnostní spojkou Metabo S-automatic. Při zablokování vrtáku dojde k okamžitému mechanickému odpojení pohonu tak, aby byl minimalizován zpětný ráz, který působí na uživatele.

- **Ochrana před opětovným spuštěním: zabráňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení.**
- **Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.**
- **Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček.**
- **Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.**
- **Vřeteno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity umožňuje použití bez sklíčidla.**
- **Celovlnová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.**
- **Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček.**
- **Robustní skříň převodovky z tlakového hliníkového odlitku pro optimální odvádění tepla a dlouhou životnost.**
- **Otočné uložení uhlíkových kartáčů pro maximální výkon i v levém chodu, např. při vyšroubování zaseknutých šroubů.**
- **Pravý/levý chod.**
- **Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.**
- **Kulové uložení kabelové průchodky šetrné ke kabelu pro optimální volnost pohybu při práci.**

· Indikátor opotřebení uhlíkových kartáčků.**Rozsah dodávky:**

Obsahuje rychloupínací sklíčidlo, přídatnou rukojeť, doraz pro nastavení hloubky otvoru a metaBOX.

Technický popis

Maximální Ø vrtání do betonu	22 mm
Hmotnost	2,8 kg
Délka kabelu	4 m
Maximální počet rázů	58900 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Maximální utahovací moment	16 Nm
Maximální utahovací moment	44 Nm
Maximální otáčky 2. stupně	3100 min ⁻¹
Obal	Metabox
Označení výrobce	SBEV 1300-2
Příkon	1300 W
Maximální otáčky 1. stupně	1100 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	25 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Upínací rozsah sklíčidla	1 - 13 mm
Volnoběžné otáčky	0 - 1100 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	0 - 3100 min ⁻¹
Druh produktu	Příklepová vrtačka