

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru se systémem Quick, Typ: GBLTXBLQI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem / bez systému METABO Quick.**

Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.

Patentovaná funkce řezání závitů plně funkčního akumulátorového závitníku umožňuje rychlé a nepřerušované vrtání a čištění závitů automatickým přepínáním směru otáčení.

Vyberte si **kompletní vybavení** se 2 akupacký, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo **stroj bez příslušenství** v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacký a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se **vztahuje 3letá záruka** bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další podrobnosti, jako je silné **pracovní LED světlo** a praktická **spona na opasek**, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.

- **Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.**
- **Precision Stop: Elektronická spojka krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci.**
- **Rychlovýměnné závitové sklíčidlo pro upínání závitníků s vrtáky se čtyřhrannými a válcovými vrtáky.**

- **Dlouhá životnost a trvanlivost závitníků díky inteligentnímu sledování krouticího momentu.**
- **Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínače nástrojů a použitého nástroje pro flexibilní práci.**
- **Unikátní bezkartáčový motor METABO pro rychlý postup práce a maximální účinnost vrtání a šroubování.**
- **Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.**
- **Precision Stop: Elektronická spojka krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci.**
- **Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.**
- **Elektronické bezpečnostní vypnutí: Při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.**
- **S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.**

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlovýměnného závitového sklíčidla M4-M6, M8-M12, přídatné rukojeti a bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	68 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Označení výrobce	GB 18 LTX BL Q I
Hmotnost včetně akumulátoru	2,2 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	napájení z akumulátoru

Maximální utahovací moment tvrdý	130 Nm
Volnoběžné otáčky	0 - 550 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	0 - 2000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment měkký	65 Nm
Typické použití	Heavy Duty
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Obal	Metabox
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Druh produktu	Vrtačka

Příslušenství

AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 4 Ah	073870 4
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 2 Ah	073870 2
Akumulátorová nabíječka Typ ASC55	073890 ASC55
AkumulátorLi-Power Kapacita akumulátoru 5,2 Ah	073870 5,2