

**metabo****Vrtací kladivo UHEV2860-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	075576 UHEV2860-2
GTIN	4007430306234
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:****Výkonné systémy pro vrtání vrtacím kladivem.**

Vrtací kladivo má vysoce výkonný a přesný pneumatický příklepový mechanismus, který generuje rázy s maximální rázovou energií při minimálním přítlaku. **Metabo Quick:** rychlá výměna vrtacího sklíčidla bez náradí.

Multifunkční příklep se 4 funkcemi: **příklepové vrtání, vrtání dvěma rychlostmi a sekání.**

- **Celovlnová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pro práci s otáčkami vhodnými pro daný materiál, které zůstávají pod zatížením konstantní.**
- **Bezpečnostní spojka: mechanické odpojení pohonu pro bezpečnou práci, pokud dojde k zaseknutí vrtáku.**
- **Seřizovací kolečko pro předvolbu otáček a příklepů.**
- **Dvourychlostní převodovka: Dvě rychlosti vrtání pro efektivní vrtání do dřeva a kovu.**
- **Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost.**
- **Vysoce výkonný příklepový mechanismus, přesné uložení v krytu z hliníkové slitiny: odolné a robustní provedení.**
- **Dokonalá ergonomie díky těžišti blízko k ruce a optimalizovanému tvaru rukojeti.**
- **Přepínač dole je chráněn proti poškození a prachu.**
- **Ochrana před opětovným spuštěním: zabraňuje nechtěnému spuštění po přerušení napájení.**
- **Spínač s aretací pro pohodlnou práci při trvalém použití.**
- **Kulové uložení kabelové průchodky šetrné ke kabelu pro optimální volnost pohybu při práci.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně přídatné rukojeti a dorazu pro nastavení hloubky otvoru. Včetně příklepového sklíčidla a rychloupínacího sklíčidla pro vrták.

## Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Rázová energie	3,4 J
Příkon	1100 W
Maximální Ø vrtání do betonu	28 mm
Délka kabelu	4 m
Označení výrobce	UHEV 2860-2
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS Plus
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	35 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	6 mm
Obal	Metabox
Maximální počet rázů	4500 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	3,3 kg
Volnoběžné otáčky	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Volnoběžné otáčky	0 min <sup>-1</sup>
Jmenovité napětí	230
Druh produktu	Vrtací kladiivo