

**metabo****Excentrické brusky, Typ: SXE3125****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077333 SXE3125
GTIN	4007430271150
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:**

Lehká a praktická bruska s dokonalou ergonomií pro práci s nízkými vibracemi.

- **Elektronika Vario (V) pro práci při rychlostech odpovídajících použitému materiálu.**
- **Brusné kotouče se soustavou otvorů pro efektivní odsávání.**
- **Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip.**
- **Robustní ložisková skříň z tlakově litého hliníku.**
- **Práce s nízkými vibracemi díky hladkému chodu.**
- **S textilním sáčkem na prach s možností vyprázdnění pro práci bez vysavače.**
- **Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače.**

**Rozsah dodávky:**

„Multi-hole“ brusný kotouč s uchycením na suchý zip, šestihranné klíče, textilní prachový sáček.

**Upozornění:**

Vhodný brusný kotouč 6násobně děrovaný, artikl č. 567775, 15násobně děrovaný, artikl č. 567558 a ABRANET artikl č. 567800.

**Technický popis**

Příkon	310 W
Označení výrobce	SXE 3125
Oscilační zdvih	3,0 mm
Počet kmitů	8000 - 24000 min <sup>-1</sup>

Hmotnost	1,5 kg
Ø brusného talíře	125 mm
Zdroj energie	síťový provoz
Maximální vibrace dle EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
Druh produktu	Excentrické brusky